


T-haaroitin

Y-splitter/STM12/2xUS



Sovellutus

Malli

paineantureille PNI

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

3

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

38

Materiaalit

PUR

Huomautuksia

Huomautuksia

suuntaus liittimet A/B pystytasossa (pystysuuntaiselle anturille)

Pakkausyksikkö

1 kpl

T-haaroitin

Y-splitter/STM12/2xUS

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

