


## Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGF030MSS0,28H03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 60 AC / < 75 DC |
| Suojausluokka                     | III               |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3                 |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
| Suojausluokka           | IP 68    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiaalit          | PUR                |
| Valukotelomateriaali | PUR                |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |

## Huomautuksia

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Huomautuksia   | kaapeli: 60 mm ilman vaippaa, johtimet kuorittu ja tinattu 3 mm matkalta |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                                                    |



## Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGF030MSS0,28H03

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,28 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =                   Johdinvärit :  
 BN =                   musta  
 BU =                   ruskea  
                           sininen