


Kytkestävä urosliitin

SSTGH050VASFPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11859

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 125 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	20 x 20 x 52
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E11716



Kytettävä urosliitin


SSTGH050VASFPKG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu



Liitäntä

