




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC013
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	18 x 54 x 82
Materiaalit		TPU



Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0005H07

Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M12

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
WH =	valkoinen
YE =	keltainen