


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC005

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67



Haaroitusrasia

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	28 x 60 x 125
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		6
Liitintyyppi		M12


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä





Haaroitusrasia

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

