




Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC003
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67



Haaroitusrasia


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	28 x 60 x 118
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M12


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



E11728



Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

