


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU

E11733



Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0010H11

Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M12

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntä

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN =	sininen
GY =	vihreä
PK =	harmaa
RD =	vaal.punainen
WH =	punainen
YE =	valkoinen
	keltainen