




Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC011
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67



Haaroitusrasia


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	28 x 60 x 152
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

