


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-15...80

Suojausluokka

IP 67



Haaroitusrasia

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	28 x 60 x 118
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M12

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



E11735



Haaroitusrasia

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

