


# E11740



## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK120MSS0010H12



### Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 63 AC/DC

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

### Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1390

Mitat

[mm]

51 x 26 x 70

Materiaalit

PUR musta

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Kiristysmomentti

[Nm]

2

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAK120MSS0010H12

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GN = | vihreä        |
| GY = | harmaa        |
| PK = | vaal.punainen |
| RD = | punainen      |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |