


E11741



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK120MSS0015H12



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 63 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

2055

Mitat

[mm]

51 x 26 x 70

Materiaalit

PUR musta

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Kiristysmomentti

[Nm]

2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAK120MSS0015H12

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen