


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK190MSS0010H19



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 63 AC/DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

2197

Mitat

[mm]

26 x 26 x 85

Materiaalit

PUR musta

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Kivistysmomentti

[Nm]

2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGK190MSS0010H19

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M23, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK190MSS0010H19

Liitäntä

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen