


E11745



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0005H19



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 63 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1165
Mitat	[mm]	51 x 26 x 70
Materiaalit		PUR musta
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Kiristysmomentti	[Nm]	2
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 2 m/s
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 500000
	Vääntörasitus	± 30 °/m
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAK190MSS0005H19

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0005H19

Liitäntä

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen