
E11747

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0015H19



Sovellutus		
Erityispiirre		Halogeniton
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 63 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	3194
Mitat	[mm]	51 x 26 x 70
Materiaalit		PUR musta
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Kiristysmomentti	[Nm]	2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E11747

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAK190MSS0015H19

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu




E11747

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0015H19

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen