


Y-liitäntäkaapeli

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,173

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Tiivistemateriaali

muovi

Haaroitusrasian porttimäärä

2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Y-liitäntäkaapeli


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: muovi;
Koskettimet: kullattu



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

