



Kytettävä urosliitin

SSTGH050MSSFPG



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 125 AC/DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

26,5

Mitat

[mm]

20 x 20 x 52

Materiaalit

PA

Valukotelomateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Kytettävä urosliitin


SSTGH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

