



E11774



Kytkestävä liitin

SDOGH050MSSFPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	29,9
Mitat	[mm]	20 x 20 x 46
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E11774



Kytkestävä liitin


SDOGH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

