


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0010C08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka		III
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	682,5
Mitat	[mm]	28 x 15 x 38
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0010C08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6,2 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä



värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen
screen =	vaippa