


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005H08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	313,7
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH080MSS0005H08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN
60947-5-2 mukaan Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen