




# Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



## Sovellutus

Malli

tyypille MKT

## Mekaaniset tiedot

|                   |                                                                    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Paino             | [g]                                                                | 6,2     |
| Mitat             | [mm]                                                               | Ø 16    |
| Materiaalit       | Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |         |
| Männän halkaisija | [mm]                                                               | 16...20 |
| Kiristysväli      | [mm]                                                               | 18...29 |

## Tarvikkeet

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Toimitettavat osat | Adapteri: 1x, tyypille, MKT                    |
|                    | Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|