




Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	7,7
Mitat	[mm]	Ø 50
Materiaalit	Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	50
Kiristysväli	[mm]	48...59

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adapteri: 1x, tyypille, MKT
	Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------