




Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	12,7
Mitat	[mm]	Ø 100
Materiaalit	Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	100
Kiristysväli	[mm]	98...109

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1x, tyypille, MKT
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl