



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSN0025A05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Sovellutus		Ex-tila 1
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	1,9
Maks. sisäinen induktanssi	[µH]	14,75
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Huomautuksia	Jos liittimiä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX), tulevat niiden kaapelointia koskevat erikoisvaatimukset voimaan. Käyttäjän on omalla vastuullaan ehdottomasti noudatettava sovellettavissa olevia asennusmääräyksiä.	
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaras pistokkeella

ADOAH050MSN0025A05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 25 m, PUR / PVC, sininen, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen