


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0015K08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Suojattu kaapeli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka		III
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	976,3
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0015K08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR, musta, Ø 6,6 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä



värit DIN 47100 mukaan

Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen
screen =	vaippa