


Kytkestävä liitin

SDOAH042VASFKPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	26,4
Mitat [mm]	38 x 20 x 36
Materiaalit	PBT; PA läpinäkyvä
Valukotelomateriaali	PBT / PA, läpinäkyvä
Mutterin materiaali	ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytettävä liitin

SDOAH042VASFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA, läpinäkyvä; Lukitus: ruostumaton teräs; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä

