


Adapterinaarasliitin

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 125 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	25,1
-------	-----	------

Asennuskierre		M16
---------------	--	-----

Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
-------------	--	--------------------------

Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu
----------------------	--	---------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapterinaarasliitin


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä



BK =
 BN =
 BU =
 GN/YE =
 WH =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen
 vihreä/keltainen
 valkoinen