

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
 2 ura kiinnitysnippusiteelle
 3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	16,6
Mitat	[mm]	Ø 40
Materiaalit	Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	40
Kiristysväli	[mm]	38...49

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1x, tyypille, MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl