

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
2 ura kiinnitysnippusiteelle
3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

17

Mitat [mm]

Ø 50

Materiaalit

Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304);
kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Männän halkaisija [mm]

50

Kivistysväli [mm]

48...59

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1x, tyypille, MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl