


Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
 2 ura kiinnitysnippusiteelle
 3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

18,7

Mitat [mm]

Ø 80

Materiaalit

Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304);
 kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Männän halkaisija [mm]

80

Kivistysväli [mm]

78...89

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1x, tyypille, MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl