




Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
- 2 ura kiinnitysnippusiteelle
- 3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus	
Malli	tyypille MKT
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	20
Mitat [mm]	Ø 100
Materiaalit	Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Männän halkaisija [mm]	100
Kiristysväli [mm]	98...109
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Adapteri: 1x, tyypille, MKT Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1x
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl