


Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAA031PLS0010H03



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	491,5
Mitat [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiaalit	PP; FKM
Valukotelomateriaali	PP / FPM

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Välikaapeli venttiilipistokkeella


AVDAA031PLS0010H03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PP / FPM



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GN/YE = vihreä/keltainen