



Liitäntäkaapeli

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton; säteilytetty; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

