
E11011

Liitäntäkaapeli

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Erityispiirre		Halogeniton
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvi
		merkintäkenttä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl


E11011

Liitäntäkaapeli

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton; säteilytetty; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

