


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK120MSS0014B12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	51 x 26 x 58
-------	------	--------------

Materiaalit	messinki niklattu
-------------	-------------------

Valukotelomateriaali	messinki, niklattu
----------------------	--------------------

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 14 m, PUR, musta, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu



E11016



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK120MSS0014B12

Liitäntä