


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC020

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----



Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0005H15

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	6
Liitintyyppi	M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	12 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen