


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojaluokka

II

Maks. kuormitettavuus /  
moduli

[A]

4

Maks.  
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

**Lähdöt**

Sähköinen rakenne

PNP

**Käyttöolosuhteet**

Ympäristölämpötila

[°C]

-15...80

Suojaluokka

IP 67



## Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0010H15

## Mekaaniset tiedot

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaalit                 | TPU |
| Valukotelomateriaali        | TPU |
| Haaroitusrasian porttimäärä | 6   |
| Liitintyyppi                | M12 |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                     |
|--------|--------------|---------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 12 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä     |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

## Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GN = | vihreä        |
| GY = | harmaa        |
| PK = | vaal.punainen |
| RD = | punainen      |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |