


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC024

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP



Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0005H19

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

E11021

Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0005H19

