




Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-rengas 44 x 2 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-25...100
Aineen lämpötila, hetkellinen	[°C]	-25...110
Painealue	[bar]	8

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	79,2
Mitat	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Kierremerkintä		G 1 1/4
Materiaalit		Adapteri: POM; Tiiviste: EPDM
Anturiliitântä		kierreliitântä M30 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitântä		kierreliitântä G 1 1/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------