



Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-rengas 44 x 2 mm

Sovellutus

Painealue	[bar]	8
-----------	-------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	83,4
Mitat	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Kierremerkintä		G 1 1/4
Materiaalit		Adapteri: PVDF; Tiiviste: EPDM
Anturiliitäntä		kierreliitäntä M30 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 1 1/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------