


Kytkestävä liitin

SDOAL070PLSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...100

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

43,7

Mitat

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiaalit

PBT

Valukotelmateriaali

PBT

Mutterin materiaali

PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Kytettävä liitin


SDOAL070PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

