




## Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAA031--S0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC   |
| Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiaalit          | PUR |
| Valukotelomateriaali | PUR |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Tarvikkeet

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Toimitettavat osat | ruuvi          |
|                    | merkintäkenttä |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

# E11050



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAA031--S0002A03

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR



### Liitäntä



|         |                  |
|---------|------------------|
| BN =    | Johdinvärit :    |
| BU =    | ruskea           |
| GN/YE = | sininen          |
|         | vihreä/keltainen |