




Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAC031--S0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E11051



Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAC031--S0002A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen