




Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAC031--S0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAC031--S0005A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GN/YE = vihreä/keltainen