




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

