




Kytkestävä liitin

SDOAH050MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11512

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	38 x 20 x 35
-------	------	--------------

Materiaalit		PA
-------------	--	----

Valukotelomateriaali		PA
----------------------	--	----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytkestävä liitin

SDOAH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet:

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

