




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	17 x 10 x 26
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)		




E11090



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0010E03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen