


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0020E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Suojausluokka     | III               |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Mitat [mm]          | 17 x 10 x 26                     |
| Materiaalit         | TPU                              |
| Valukotelmateriaali | TPU                              |
| Mutterin materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



# E11091



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0020E03

### Liitäntä



|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| BN = | Johdinvärit : | ruskea  |
| BK = |               | musta   |
| BU = |               | sininen |