


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11495

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
---------------	-----	-------------------

Suojausluokka		III
---------------	--	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67; (ruuvattuna)
---------------	--	---------------------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	10 x 10 x 31
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelmateriaali		TPU
---------------------	--	-----

Mutterin materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
---------------------	--	----------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0005E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitäntä



BN = Johdinvärit :
BK = ruskea
BU = musta
 sininen