


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67; (ruuvattuna)

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	10 x 10 x 31
Materiaalit	TPU
Valukotelmateriaali	TPU
Mutterin materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0010E03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen