


Asennussarja paikannusantureille

MOUNTING BRACKET ANGLED



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus, kulmamalli, vain uppoasennettaville antureille

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

175,8

Asennustapa

Asennustanko; ($\varnothing 14$ mm)

Materiaalit

Säätösynteri: ruostumaton teräs (1.4408); kiinnike: haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl